



DK 5501.655 - Bandeja para equipos, montaje fijo para VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Para montaje fijo entre dos niveles de fijación 19".

Características

Referencia	DK 5501.655
Ventajas	Rápido montaje por una sola persona, sin herramientas
Aplicación	Variable en profundidad para adaptación a las distancias personalizadas entre niveles
Material	Chapa de acero
Superficie	Pintada
Color	RAL 9005
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Posibilidades de montaje	Guías perfil en L de 482,6 mm (19), delante y detrás Marco de montaje de 482,6 mm (19), delante y detrás
Aplicación	En caso de distancias mayores entre niveles, deberá reducirse la distancia de nivel premontada, capacidad de carga 50 kg.
Capacidad de carga	50 kg
Dimensiones	Anchura: 484 mm
Adecuado para	Tipo de armario: VX IT TS IT TE TX CableNet
Distancia niveles	400 - 600 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	4,5 kg
Peso bruto	4,82 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	25 kg CO2 eq (Cat B)

Características

Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descripción producto	Bandeja para equipos 50kg prof. 400-600 montaje fijo variable en profundidad RAL9005