



# DK 5501.695 - Bandeja para equipos, montaje fijo para VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Para montaje fijo entre dos niveles de fijación 19".



## Características

Referencia	DK 5501.695
Ventajas	Rápido montaje por una sola persona, sin herramientas
Aplicación	Variable en profundidad para adaptación a las distancias personalizadas entre niveles
Material	Chapa de acero
Superficie	Pintada
Color	RAL 9005
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Posibilidades de montaje	Guías perfil en L de 482,6 mm (19), delante y detrás Marco de montaje de 482,6 mm (19), delante y detrás
Aplicación	En caso de distancias mayores entre niveles, deberá reducirse la distancia de nivel premontada, capacidad de carga 100 kg.
Capacidad de carga	100 kg
Dimensiones	Anchura: 484 mm
Adecuado para	Tipo de armario: VX IT TS IT TE
Distancia niveles	400 - 600 mm

# Características

Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	5,427 kg
Peso bruto	5,73 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	21 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descripción producto	Bandeja para equipos 100kg prof. 400-60 montaje fijo variable en profundidad RAL9005