

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.008

Guías conductoras de corriente PSM

Estado: 2/04/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.008 - Guías conductoras de corriente PSM

Una o dos fuentes de alimentación con una o tres fases, redundancia a partir de la modificación de la dirección de montaje del módulo enchufable. Opcionalmente con posibilidad de medición en combinación con el sistema CMC-III.

Características

| | |
|------------------------------|--|
| Referencia | DK 7856.008 |
| Ejecución | Con 2 alimentaciones (casquillo), redundancia trifásica |
| Descripción producto | El sistema modular permite un equipamiento básico de los racks mediante un carril soporte vertical con alimentación monofásica/trifásica. Los diferentes módulos de bases de enchufe para la alimentación de los componentes activos pueden encajarse en el carril soporte. Incluso encontrándose en pleno funcionamiento, ya que el perfil soporte se encuentra protegido contra contactos. |
| Ventajas | Posibilidad de ampliación sin interrupción del servicio |
| Datos técnicos | <p>Cada módulo toma sobre el carril soporte una fase, según la dirección de montaje de la alimentación o de la alimentación redundante.</p> <p>Según la ejecución montaje monofásico/trifásico con una intensidad máx. de 2 x (3 x 16 A/32 A).</p> <p>Posibilidad de alimentación trifásica redundante.</p> <p>El circuito redundante se encuentra completamente separado de las 3 fases del carril soporte.</p> <p>Los módulos pueden equiparse con una protección contra sobretensión integrada, que en caso de sobretensión desconecta únicamente el módulo afectado. El resto de los módulos permanecen en servicio.</p> |
| Material | Perfil de aluminio, anodizado natural, |
| Tipo de conexión (eléctrica) | WAGO X-COM |
| Cantidad | 2 |
| Fases por alimentación | 3~ |
| Intensidad (máx.) | 16 A |

Características

| | |
|--------------------------------------|---|
| Módulos de puntos de conexión (máx.) | 8 |
| Adecuado para | Tipo de armario: TS 8 TS IT VX IT Altura: 2.200 mm |
| Campo de temperatura de servicio | 5 °C...45 °C |
| Humedad del aire (sin condensación) | 5...95 % |
| Campo de temperatura de almacenaje | -20 °C...60 °C |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 3,629 kg |
| Peso bruto | 3,829 kg |
| Código arancelario | 85369001 |
| ETIM 9 | EC002762 |
| ECLASS 8.0 | 27371306 |
| Descripción producto | PSM GUIA PARA 8 RANURAS REDUNDANCIA TRIFASICA |

Aprobaciones

| | |
|---------------|----------------------------|
| Aprobaciones | IEC CB VDE |
| Explicaciones | Declaración de conformidad |
