


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7859.130**

**Módulos de bases de enchufe PSM**

Estado: 7/07/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7859.130 - Módulos de bases de enchufe PSM

Los distintos módulos pueden montarse a presión en el carril soporte.

## Características

|   |  |
|---|--|
| Referencia  | DK 7859.130  |
| Ejecución   | no conmutable, con indicador de potencia mediante LED  |
| Descripción producto                                | El sistema modular permite un equipamiento básico de los racks mediante un carril soporte vertical con alimentación monofásica/trifásica. Los diferentes módulos de bases de enchufe para la alimentación de los componentes activos pueden encajarse en el carril soporte. Posibilidad de montaje a presión de diferentes módulos, Schuko, IEC320 o semejantes, también mezclados, en el carril soporte. Puede realizarlo de forma sencilla personal no técnico gracias al sistema plug & play con protección contra contactos. |
| Material  | Perfil: aluminio, anodizado<br>Bases de enchufes: plástico (PA6 GF 30 V1)  |
| Longitud  | 250 mm   |
| Tipo de conexión (eléctrica)                        | WAGO WINSTA MIDI   |
| Fases por alimentación                              | 1~   |
| Protección térmica contra sobretensión              | -  |
| Tensión de servicio                                 | 110 V - 230 V c.a., 50/60 Hz   |
| Intensidad (máx.)                                   | 16 A   |
| Módulos de puntos de conexión necesarios (cantidad) | 1  |
| Dimensiones   | Longitud: 250 mm   |
| Campo de temperatura de servicio                    | 5 °C...45 °C   |
| Humedad del aire (sin condensación)                 | 5...95 %   |
| Enchufes  | 4 x Conector C19   |

# Características

---

|                      |  |
|----------------------|--|
| Unidad de embalaje   | 1 pza(s).                                |
| Peso neto            | 0,38 kg                                  |
| Peso bruto           | 0,385 kg                                 |
| Código arancelario   | 85369001                                 |
| ETIM 9               | EC000330                                 |
| ECLASS 8.0           | 27142604                                 |
| Descripción producto | PSM MODULO IEC60320 C19 4x LED INTEGRADO |

---

# Aprobaciones

---

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Aprobaciones  | IEC CB<br>VDE              |
| Explicaciones | Declaración de conformidad |

---