

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6212.065

## Perfil soporte, ajustable en altura


Estado: 13/02/2026 (Fuente: [ittal.com/es-es](https://www.ittal.com/es-es))



FRIEDHELM LOH GROUP

# CP 6212.065 - Perfil soporte, ajustable en altura para sistemas de brazo soporte

El nuevo perfil soporte ajustable en altura proporciona siempre una visión clara de los parámetros clave en la interacción hombre-máquina. El sistema puede montarse sin necesidad de adaptarse, por el lado de la pared, directamente a los componentes del sistema de brazo soporte CP 120 y por el lado de la caja al sistema de brazo soporte CP 60.



## Características

Referencia	CP 6212.065
Descripción producto	<p>El nuevo perfil soporte, ajustable en altura proporciona siempre una visión clara de los parámetros clave en la interacción hombre-máquina. El sistema puede montarse sin necesidad de adaptarse, por el lado de la pared, directamente a los componentes del sistema de brazo soporte CP 120 y por el lado de la caja según modelo, bien al sistema de brazo soporte CP 60 o al CP 120.</p>
Ventajas	<p>El brazo soporte permanece en cualquier posición Adaptación precisa a la carga suspendida mediante un tornillo de ajuste situado en la parte frontal del perfil soporte Tornillo de ajuste accesible sin desmontaje de componentes Seguridad gracias a una gran bandeja para cables y un guiado de cables en los puntos de giro Cubierta desmontable para facilitar el guiado de cables Ángulo de inclinación de la caja montada igual en cualquier altura Pueden introducirse sin problemas cables con conectores como por ej. DVI, VGA Gran rango de pesos de 4 a 60 kg con tres sistemas. (El rango de pesos es válido para armario configurado y perfil soporte vertical)</p>

# Características

Datos técnicos	Bandeja para cables: 36 x 11 mm (An. x Al.), paso de conectores máx.: 41 x 17 mm (An. x Al.) Ofrece mayor ergonomía gracias al margen de ajuste de 990 mm ( $\pm$ 495 mm)
Aplicación	Para usuarios de distintas estaturas Para puestos de trabajo de pie y con silla
Material	Piezas articuladas: aluminio fundido Fuelle: plástico
General colour	RAL 7035
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Longitud	1100 mm
Connection options enclosure	CP 60
Connection options wall / machine	CP 120
Observación	A tener en cuenta en combinaciones con perfil soporte, ajustable en altura: Al utilizar una articulación intermedia, el perfil soporte ajustable en altura, debe utilizarse siempre en la posición horizontal más cercana a la caja de mando.
Dimensiones	Longitud: 1.100 mm
Capacidad de carga	4 kg...15 kg
Observación referente a la referencia	Sección máx. para entrada de cables 41 x 17 mm Rango de pesos válido para caja equipada y perfil soporte vertical.
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	15.2
Peso bruto	16
Código arancelario	73269098
EAN	4028177960275
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556