


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7000.892

Armarios para redes TE 7000

Estado: 4/05/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7000.892 - Armarios para redes TE 7000 Profundidad 1000 mm, con puerta perforada

Armario TI TE 7000 para el montaje de una infraestructura TI en salas climatizadas.

Características

Referencia	TE 7000.892
Ventajas	Sin estructura Óptima accesibilidad Fácil montaje
Material	Chapa de acero
Superficie	Marco de montaje: imprimación por inmersión Piezas planas: texturizadas
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Armazón autoportante a través de marco de montaje de 482,6 mm (19"), delante y detrás, variable en profundidad Puerta de chapa de acero perforada (superficie libre en la chapa perforada > 67 %), con asa en el frontal, bisagras de 130°, cierre de seguridad 3524 E Puerta de chapa de acero perforada (superficie libre en la chapa perforada > 67 %), con bisagras de 130° en parte trasera, cierre de seguridad 3524 E Juego de ensamblaje Pies de nivelación, M10 (adjuntos) Chapa de techo incl. escobilla para la entrada de cables, así como equipamiento opcional con una unidad activa de ventiladores Bastidor de suelo con escotadura máxima para equipamiento, a elección, con módulos ciegos, con ventilación pasiva o para la entrada de cables
Dimensiones	Anchura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidad: 1.000 mm
Unidades de altura	42 UA
Unidades de altura	42 UA

Características

Distancia de niveles (estado de entrega)	745 mm
Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	91.2
Peso bruto	96
EAN	4028177471771
ECLASS 8.0	27180207