


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8104.235

Lateral, atornillable, chapa de acero

Estado: 25/06/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8104.235 - Lateral, atornillable, chapa de acero para TS, TS IT

Laterales, atornillables, chapa de acero, para TS

Características

Referencia	TS 8104.235
Ventajas	Compensación automática de potencial y mayor protección EMC gracias al soporte plano con arandela de contacto Sencillo posicionamiento mediante suplementos de fijación Bulones de puesta a tierra con superficie de contacto
Material	Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie	Imprimación por inmersión, exterior texturizado
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Observación	Los soportes planos pueden montarse desde el lado interior y exterior del armario Superficie de montaje: Dimensión exterior – 100 mm
Adecuado para	Tipo de armario: TS TS IT Altura: 2.000 mm Profundidad: 400 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 55
Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	19 kg
Peso bruto	20 kg
Código arancelario	94039910
ETIM 9	EC002524

Características

ECLASS 8.0

27182101

Descripción producto

TS PAREDES LATERALES 2000x400, RAL7035