
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8184.235

Lateral, atornillable, chapa de acero

Estado: 16/12/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



TS 8184.235 - Lateral, atornillable, chapa de acero para TS, TS IT

Laterales, atornillables, chapa de acero, para TS

Características

Referencia	TS 8184.235
Ventajas	Compensación automática de potencial y mayor protección EMC gracias al soporte plano con arandela de contacto Sencillo posicionamiento mediante suplementos de fijación Bulones de puesta a tierra con superficie de contacto
Material	Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie	Imprimación por inmersión, exterior texturizado
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Observación	Los soportes planos pueden montarse desde el lado interior y exterior del armario Superficie de montaje: Dimensión exterior – 100 mm
Adecuado para	Tipo de armario: TS TS IT Altura: 1.800 mm Profundidad: 400 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 55
Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	16.6
Peso bruto	17.8
Código arancelario	94039910
EAN	4028177205215

© Rittal 2025

Características

ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

Aprobaciones

Explicaciones Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3