Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.060

Cantonera de zócalo con pantallas de zócalo, delante y detrás, 200 mm, acero inoxidable

Estado: 7/11/2026 (Fuente: www.rittal.com/es-es)

VX 8620.060 - Cantonera de zócalo con pantallas de zócalo, delante y detrás, 200 mm, acero inoxidable

Cantoneras de zócalo con autoposicionamiento adaptado al sistema de armarios ensamblables, según la aplicación con o sin pantallas de zócalo. Grandes aberturas en la cantonera para facilitar el acceso a la conexión roscada, puede cerrarse mediante una cubierta angular y de ensamblaje.

Características

Referencia	VX 8620.060
Descripción producto	Cantoneras de zócalo con autoposicionamiento adaptado al sistema de armarios ensamblables, según la aplicación con o sin pantallas de zócalo. Grandes aberturas en la cantonera para facilitar el acceso a la conexión roscada, puede cerrarse mediante una cubierta angular y de ensamblaje.
Material	Cantonera de zócalo: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) Pantalla de zócalo delante/detrás: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) Cubierta angular y de ensamblaje: plástico
Superficie	Pantalla: pulimentada, grano 400
Unidad de envase	4 cantoneras de zócalo 4 cubiertas angulares 1 cubierta de ensamblaje 1 pantalla de zócalo frontal/posterior, 200 mm 2 pantallas de zócalo, delante/detrás, 100 mm de altura Incl. material de fijación
Observación	Pantallas laterales de zócalo para el cierre de una unidad de zócalo, la estabilización de los zócalos entre sí o el equipamiento interior del zócalo Los componentes de la 1ª generación del sistema de zócalo no pueden combinarse con los componentes de la 2ª generación
Dimensiones	Altura: 200 mm
Adecuado para	Anchura: = 600 mm

Características

Tipo de comunicación según 508A	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12
Peso/UE	9,16 kg
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	6,8 kg
Peso bruto	7,06 kg
Código arancelario	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Descripción producto	Cantonera de zócalo VX con pantalla de zócalo, delante y detrás, Al.: 200 mm, para An.: 600 mm, acero inoxidable, 1.4301

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL - FTTA