

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.520

## Adaptador OM

Estado: 18/01/2026 (Fuente: [ittal.com/es-es](https://www.ittal.com/es-es))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9340.520 - Adaptador OM con bornes de tracción



## Características

Referencia	SV 9340.520
Material	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	Chasis: RAL 7035
Intensidad máx.	32 A
Tensión de servicio	690 V, 3~
Para sistemas de barras con distancia entre centros	60 mm
Tipo carril soporte	sin marcode soporte, 2 x TS 45D
Nº de polos	3 polos
Dimensiones	Anchura: 45 mm Altura: 208 mm
Conexión de conductores redondos	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Carriles soporte nº/al.	2 / 10 mm
Adecuado para barras colectoras	Altura: 5, 10 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.238
Peso bruto	0.266

## Características

---

Contenido de cobre (kg / pza.)	0.027
Código arancelario	85369095
EAN	4028177630710
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

---

## Aprobaciones

---

Aprobaciones	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK

---