Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9340.650 Adaptador OM

Estado: 18/12/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



SV 9340.650 - Adaptador OM con bornes de tracción



Características

Referencia	SV 9340.650
Material	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	Chasis: RAL 7035
Intensidad máx.	65 A
Tensión de servicio	690 V, 3~
Para sistemas de barras con distancia entre centros	60 mm
Tipo carril soporte	Marcode soporte, 1 x TS 55E, 1 x TS 55D-V
N° de polos	3 polos
Apoyo bastidor soporte	sí
Observación referente a la referencia	Según ensayo de calentamiento según IEC 61 439-1 se permite una caga de corriente máx. de hasta 80 A
Dimensiones	Anchura: 55 mm Altura: 272 mm
Conexión de conductores redondos	2,5 - 16 mm²
Carriles soporte nº/al.	2 / 10 mm
Adecuado para barras colectoras	Altura: 5, 10 mm
Marco soporte (An.xAl.)	55 mm x 237 mm

© Rittal 2025

Características

Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.339
Peso bruto	0.377
Contenido de cobre (kg / pza.)	0.059
Código arancelario	85369095
EAN	4028177502673
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Aprobaciones

Aprobaciones	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3