
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.830

Cables gemelos

Estado: 10/11/2026 (Fuente: www.rittal.com/es-es)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9340.830 - Cables gemelos para adaptador OM con borne de tracción 2,5 – 16 mm²

Cables de conexión preconfeccionados para la conexión individualizada de máx. dos aparatos de distribución por adaptador.



Características

Referencia	SV 9340.830
Descripción producto	Cables de conexión preconfeccionados para la conexión individualizada de máx. dos aparatos de distribución por adaptador.
Material	Aislamiento de PVC Resistente a temperaturas hasta 105 °C Terminales en ambos extremos con compresión por ultrasonido
Observación	AWG = American Wire Gauges
AWG	AWG|8 = 8,37|mm² – 10|mm²
Dimensiones	Longitud: 140 mm, 250 mm
Unidad de embalaje	6 pza(s).
Peso neto	0,18 kg
Peso bruto	0,248 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	0,02
Código arancelario	85444290
ETIM 9	EC000839
ECLASS 8.0	27400613
Descripción producto	SV CONDUCTOR GEMELO AWG 8 UE = 6 pzas.

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK