Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9342.004 Soporte de barras PLS

Estado: 17/12/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



SV 9342.004 - Soporte de barras PLS

Para sistemas especiales de barras PLS 800 A/1600 A, 3 y 4 polos, sobremontable.



Características

Referencia	SV 9342.004
Material	Poliamida
	Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 7035
Tensión de servicio	1000 V, 3~
Valores eléctricos UL (SCCR)	65 kA - 480 V, distancia del soporte 250 mm, barras colectoras PLS 1600, Circuit Breaker máx. 1200A, DIVQ/7
Observación referente a la referencia	Para aplicaciones UL es necesario incorporar la bandeja de base Aprobación UL con validez sólo en combinación con aplicación c.a.
Ejecución de soporte de barras	PLS 1600 PLUS
N° de polos	4 polos
Adecuado para barras colectoras	PLS 1600
Adecuados para referencia	3516.000
	3527.000
	3528.010
	3529.000
Con fijación interior	sí
Distancia entre centros de las barras colectoras	60 mm
Aprobaciones	UL

© Rittal 2025

Características

Unidad de embalaje	4 pza(s).
Peso neto	2.2
Peso bruto	2.321
Código arancelario	85469010
EAN	4028177536760
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

Aprobaciones

Aprobaciones	ABS Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3