

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8405.510**

**Sistemas de ensamblaje TS 8**

Estado: 11/01/2026 (Fuente: [ittal.com/es-es](https://www.ittal.com/es-es))

# TS 8405.510 - Sistemas de ensamblaje TS 8

El sistema de ensamblaje TS 8 de chapa de acero ofrece, gracias a su perfil simétrico en anchura y profundidad un claro aumento del espacio y un montaje interior simple. Así mismo se garantiza el ensamblaje hacia cualquier lado. La compensación de potencial automática integrada de todas las piezas planas y el triple tratamiento de la superficie ofrecen una seguridad óptima.



## Características

Referencia	TS 8405.510
Material	Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm Techo: chapa de acero, 1,5 mm Puerta: chapa de acero, 2,0 mm Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie	Armazón de armario: imprimación por inmersión Puerta, techo y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Armazón del armario Puerta(s) Bisagras intercambiables de derecha a izquierda en armarios de una puerta Chapa de techo Dorsal 4 cáncamos de transporte Cierre: doble paletón 3 mm
Dimensiones	Anchura: 400 mm Altura: 2.000 mm Profundidad: 500 mm

## Características

Grado de protección IP según EN 60 529	IP 55 en combinación con laterales y entradas de cables
Grado de protección NEMA	NEMA 12 en combinación con laterales y entradas de cables
Tipo de comunicación según UL 50E	Type 1 Type 12
Código IK	IK09
Número puertas	1
Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	48.8
Peso bruto	52
EAN	4028177357266
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## Aprobaciones

Aprobaciones	Bureau Veritas Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Certificados	Superficie
Explicaciones	Declaración del fabricante Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK