


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.240

Adaptador de conexión

Estado: 4/02/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9342.240 - Adaptador de conexión

Para sistemas de barras con 60 mm de distancia entre centros.

Características

Referencia	SV 9342.240
Material	Cubierta: ABS Chasis: poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 7035
Intensidad máx.	125 A
Tensión de servicio	690 V, 3~
Valores eléctricos UL (SCCR)	50 kA - 600 V, fusible clase K5 máx. 125 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, Circuit Breaker máx. 125 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, fusible clase J máx. 400 A, JDDZ/7
Salida de cables	abajo
Para sistemas de barras con distancia entre centros	60 mm
Observación	Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL Aprobación UL con validez sólo en combinación con aplicación c.a. La tensión asignada de servicio en aplicaciones c.c. no depende de la disposición de las barras en el soporte de barras 9340.050/9341.050/9342.050
Nº de polos	3 polos
Dimensiones	Anchura: 55 mm Altura: 210 mm
Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos con casquillos terminales	10 - 25 mm ²
Conexión de conductores cilíndricos, multifilares	16 - 35 mm ²

Características

Adecuado para barras colectoras	Altura: 5, 10 mm
Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)	10 x 7,8 mm
Tensión asignada de servicio (L1 + L2)	1000 V (c.c.)
Tensión asignada de servicio (L1 + L3)	1500 V (DC)
Aprobaciones	UL
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.375
Peso bruto	0.376
Contenido de cobre (kg / pza.)	0.052
Código arancelario	85369010
EAN	4028177522947
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Aprobaciones

Aprobaciones	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK