


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8617.501**

**Bloque de ensamblaje, interior**

Estado: 3/02/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8617.501 - Bloque de ensamblaje, interior para VX, VX IT

Posicionamiento flexible y posibilidad de montaje continuo en la zona de ensamblaje. El montaje desde el lateral genera una superficie para montajes en toda la superficie, enrasada con el perfil.

## Características

|   |   |
|---|---|
| Referencia                              | VX 8617.501   |
| Ventajas                                | <p>El montaje desde el lateral genera una superficie para montajes en toda la superficie, enrasada con el perfil, evitando así la colisión de componentes</p> <p>Posibilidad de montaje continuo en la zona de ensamblaje</p> |
| Material                                | Cinc fundido a presión  |
| Unidad de envase                        | Bloque de ensamblaje, interior<br>Junta de ensamblaje<br>Incl. material de fijación   |
| Observación                             | Para ensamblaje de armarios con una anchura/profundidad >800 mm se precisan 2 UA para el montaje  |
| Adequado para                           | Tipo de armario: VX<br>VX IT  |
| Tipo de comunicación según UL 50E       | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12   |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 55   |
| Unidad de embalaje                      | 6 pza(s).   |
| Peso neto                               | 0.822   |
| Peso bruto                              | 0.86  |
| Código arancelario                      | 76169990  |
| EAN                                     | 4028177919334   |

## Características

---

E-Number Sweden E3465118

ETIM 9 EC002622

ECLASS 8.0 27189263

## Aprobaciones

---

Aprobaciones UL + C-UL - FTTA