Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# VX 8617.502

# Estribo de unión, exterior

Estado: 4/11/2026 (Fuente: www.rittal.com/es-es)

# VX 8617.502 - Estribo de unión, exterior para VX, VX IT

Para montaje en los perfiles verticales del armario desde el exterior.



## Características

| | |
|---|---|
| Referencia | VX 8617.502 |
| Descripción producto | Para montaje en los perfiles verticales del armario desde el exterior. |
| Material | Chapa de acero, galvanizada |
| Unidad de envase | Estribo de unión, exterior<br>Junta de ensamblaje<br>Incl. material de fijación |
| Observación | 1 UE es suficiente para una zona de ensamblaje |
| Adecuado para | Tipo de armario: VX<br>VX IT |
| Tipo de comunicación según 508A | Type 1<br>Type 12 |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 55 |
| Unidad de embalaje | 6 pza(s). |
| Peso neto | 0,78 kg |
| Peso bruto | 0,813 kg |
| Código arancelario | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002622 |
| ECLASS 8.0 | 27189263 |

# Características

| | |
|---|---|
| Descripción producto | Estribo de unión VX, exterior, chapa de acero, galvanizada |

# Aprobaciones

| | |
|---|---|
| Aprobaciones | UL + C-UL - FTTA |