

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.324 Juego de ampliación

Estado: 13/05/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.324 - Juego de ampliación para montaje de 4 polos

Módulo adicional unipolar para ampliar el adaptador de conexión tripolar (SV 9342.310/9342.320) a un montaje de 4 polos.

Características

Referencia	SV 9342.324
Descripción producto	Módulo adicional unipolar para ampliar el adaptador de conexión tripolar a un montaje de 4 polos.
Material	Cubierta: ABS Chasis: poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 7035
Intensidad máx.	1600 A
Tensión de servicio	690 V, 1~
Valores eléctricos UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Circuit Breaker máx. 1200 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, fusible clase L máx. 1600 A, JDDZ/7
Para sistemas de barras con distancia entre centros	60 mm
Observación	Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL Aprobación UL con validez sólo en combinación con aplicación c.a.
N° de polos	1 polos
Adecuados para referencia	9342.320
Dimensiones	Anchura: 85 mm Altura: 270 mm
Adecuado para barras colectoras	Altura: 5, 10 mm
Espacio de embornado para pletinas flexibles con pletinas de 5 mm de espesor (An. x Al.)	65 x 27 mm

Características

Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)	65 x 22 mm
Espacio de embornado para pletinas flexibles con pletinas de 10 mm de espesor (An. x Al.)	65 x 22 mm
Para grosor de barra	240 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0,199 kg
Peso bruto	1,271 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	0,136
Código arancelario	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Descripción producto	SV ADAPTADOR DE CONEXIONES 1600A,690V ERG[NZ.-SET F]R SV 9342.320 (4)

Aprobaciones

Aprobaciones	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK