
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






VX 8619.720 Chasis de sistema 14 x 39 mm


Estado: 14/12/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



VX 8619.720 - Chasis de sistema 14 x 39 mm para VX, VX SE, PC, IW, AX

Para la fijación de canaletas para cables, soportes de tubos para cables, componentes de montaje en puerta, etc.







Características

VX 8619.720
Para la fijación de canaletas para cables, soportes de tubos para cables, componentes de montaje en puerta, etc.
Chapa de acero
Galvanizada
Incl. material de fijación
475 mm
600 mm
En ancho de puerta 600 mm
En ancho de puerta 600 mm
En ancho de armario 500 mm y en altura de armario 600 mm en combinación con el carril para montaje interior AX En ancho de armario 1200 mm en la puerta con cierre
En armarios de 600 mm de altura

© Rittal 2025 2

Características

Opciones de montaje AX de poliéster	En ancho de puerta 600 mm
Opciones de montaje AX 3 piezas	En armarios de 673 mm de profundidad o en el ancho de la pieza mural
Opciones de montaje PC	En ancho de puerta 600 mm
Opciones de montaje CX	En ancho de puerta 600 mm
Observación para el montaje	Para montaje en AX de chapa de acero solo en combinación con el carril para montaje interior AX
Observación	Para el montaje de componentes propios al chasis de sistema se precisan tuercas o tornillos autorroscantes M5
Adecuado para	Tipo de armario: VX VX SE PC AX Caja mural AX, 3 piezas Pupitre compacto CX Parte inferior de pupitre CX Suitable for width or height or depth: 600 mm
Unidad de embalaje	4 pza(s).
Peso neto	0.956
Peso bruto	1.14
Código arancelario	73269098
EAN	4028177924697
E-Number Sweden	E3465254
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3