

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9343.020

### Seccionador bajo carga para fusibles NH

Estado: 22/02/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9343.020 - Seccionador bajo carga para fusibles NH con control de fusibles electrónico

## Características

Referencia	SV 9343.020
Ejecución	For 60 mm busbar systems con control de fusibles electrónico
Material	Poliamida Protección frente al fuego según UL 94 Vías de contacto: cobre electrolítico, plateado
Color	Chasis: RAL 7035 Tapa: RAL 7035/7001
Espacio de embornado p. pletinas flexibles	Ancho del espacio de embornado: 13 mm Altura del espacio de embornado: 13 mm
Para sistemas de barras con distancia entre centros	60 mm
Salida de cables	arriba/abajo
Tipo de conexión (eléctrica)	Borne
Intensidad de servicio máx.	160 A
Tensión de servicio	400 V - 690 V, 3~
Para tamaño NH	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensiones	Anchura: 106 mm Altura: 194 mm
Conexión de conductores redondos	4 - 95 mm <sup>2</sup>
Adecuado para barras colectoras	Altura: 5, 10 mm
Nº de polos	3 polos

## Características

con control de fusibles electrónico	sí
Sección conductor cilíndrico	4 - 95 mm <sup>2</sup>
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	1 kg
Peso bruto	1,02 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	0,2
Código arancelario	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Descripción producto	SV NH-00 SECCIONADOR 160A, 500V. 3 POLOS Con borne de mordaza, control de fusibles electronico (ESÜ)

## Aprobaciones

Aprobaciones	CQC-CCC
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK