

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9343.050

# Seccionador bajo carga para fusibles NH

Estado: 13/06/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9343.050 - Seccionador bajo carga para fusibles NH con control de fusibles electromecánico

## Características

Referencia	SV 9343.050
Ejecución	Para sistemas de embarrados de 60 mm
Material	Poliamida Protección frente al fuego según UL 94 Vías de contacto: cobre electrolítico, plateado
Color	Chasis: RAL 7035 Tapa: RAL 7035/7001
Espacio de embornado p. pletinas flexibles	Ancho del espacio de embornado: 20 mm Altura del espacio de embornado: 5 mm
Para sistemas de barras con distancia entre centros	60 mm
Salida de cables	arriba/abajo
Tipo de conexión (eléctrica)	Tornillo M8
Intensidad de servicio máx.	160 A
Tensión de servicio	690 V, 3~
Para tamaño NH	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensiones	Anchura: 106 mm Altura: 194 mm
Conexión de conductores redondos	10 - 95 mm <sup>2</sup>
Adecuado para barras colectoras	Altura: 5, 10 mm
N° de polos	3 polos
Sección conductor cilíndrico	10 - 95 mm <sup>2</sup>

## Características

Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	1,3 kg
Peso bruto	1,311 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	0,2
Código arancelario	85365080
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Descripción producto	SV NH SECCIONADOR GR.00, 160A, 690V

## Aprobaciones

Aprobaciones	CQC-CCC
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK