

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.110

Seccionador bajo carga para fusibles NH

Estado: 14/05/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.110 - Seccionador bajo carga para fusibles NH

Características

Referencia	SV 9344.110
Ejecución	Para montaje sobre placa de montaje
Material	Poliamida Protección frente al fuego según UL 94 Vías de contacto: cobre electrolítico, plateado
Color	Chasis: RAL 7035 Tapa: RAL 7035/7001
Espacio de embornado p. pletinas flexibles	Ancho del espacio de embornado: 32 mm Altura del espacio de embornado: 10 mm
for mounting plate assembly	sí
Salida de cables	arriba/abajo
Tipo de conexión (eléctrica)	Tornillo M10
Intensidad de servicio máx.	250 A
Tensión de servicio	690 V, 3~
Para tamaño NH	1
Observación	Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones RU. Aplicaciones según RU sólo en combinación con «Special Purpose Fuses».
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensiones	Anchura: 184 mm Altura: 298 mm
Conexión de conductores redondos	10 - 150 mm ²
N° de polos	3 polos
Sección conductor cilíndrico	10 - 150 mm ²

Características

Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	2,138 kg
Peso bruto	2,14 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	0,3
Código arancelario	85365080
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Descripción producto	SV NH-SECCIONADOR GR.1, 250A, 500V SUSTITUYE SV3409.000

Aprobaciones

Aprobaciones	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK