

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.370 Adaptador OM

Estado: 13/05/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.370 - Adaptador OM con cables de conexión



Características

| | |
|---|---|
| Referencia | SV 9340.370 |
| Ejecución | con cable de conexión |
| Material | Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0 |
| Color | Chasis: RAL 7035 |
| Cables de conexión (AWG) | AWG 12 |
| Intensidad máx. | 25 A |
| Tensión de servicio | 690 V, 3~ |
| Valores eléctricos UL (SCCR) | 30 kA - 600 V, fusible clase K5 máx. 60 A, JDDZ/7 50 kA - 600 V, fusible clase K5 máx. 35 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, fusible clase J máx. 30 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, fusible clase K5 máx. 30 A, JDDZ/7 50 kA - 480 V, control motor combinado máx. 27 A, NHJH/7 65 kA - 480 V, control motor combinado máx. 32 A, NHJH/7 |
| Para sistemas de barras con distancia entre centros | 60 mm |
| Long. cable de conexión | 130 mm |
| Tipo carril soporte | Marcode soporte, 1 x TS 45C, PinBlock |
| Observación | Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL |
| N° de polos | 3 polos |

Características

| | |
|---------------------------------|---|
| PinBlock | sí |
| Dimensiones | Anchura: 45 mm Altura: 208 mm |
| Carriles soporte nº/al. | 1 / 10 mm |
| Adecuado para barras colectoras | Altura: 5, 10 mm |
| Marco soporte (An.xAl.) | 45 mm x 170 mm |
| Aprobaciones | UL |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 0,27 kg |
| Peso bruto | 0,28 kg |
| Contenido de cobre (kg / pza.) | 0,036 |
| Código arancelario | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Descripción producto | SV ADAPTADOR OM 25A,690V 45x208MM,C/ BAST.SOPORT.1,TS45A |

Aprobaciones

| | |
|---------------|---|
| Aprobaciones | ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Explicaciones | Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK |