

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.400

Portafusibles

Estado: 10/02/2026 (Fuente: ittal.com/es-es)



FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9345.400 - Portafusibles 61 A hasta 400 A

tripolar, para sistemas de barras con distancia entre centros de 60 mm.

Características

Referencia	SV 9345.400
Ejecución	Para fusible de clase J
Material	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0 Vías de contacto: cobre electrolítico, plateado
Color	Chasis: RAL 7035 Tapa: RAL 7035/7001
Conexión para conductor cilíndrico	AWG 4/0 - MCM 600
Para sistemas de barras con distancia entre centros	60 mm
Salida de cables	arriba/abajo
Tipo de conexión (eléctrica)	Borne
Para tipo de fusible (Class)	J
Intensidad de servicio máx.	400 A
Rated operating current (min.)	201 A
Tensión de servicio	600 V, 3~
Fuse standard	UL 248-8
Observación	Cumple UL Listed si se usan portafusibles sobre los sistemas de barras RiLine
Normas	UL 508
Dimensiones	Anchura: 250 mm Altura: 328 mm
Adecuada para fusibles	Diámetro: 54 mm Longitud: 181 mm
Adecuado para barras colectoras	Altura: 5, 10 mm

Características

Valores eléctricos UL (SCCR)	100 kA - 600 V, fusible clase J máx. 400 A, JDDZ/7
Nº de polos	3 polos
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	5
Peso bruto	5.32
Contenido de cobre (kg / pza.)	2.106
Código arancelario	85369095
EAN	4028177615670
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613

Aprobaciones

Aprobaciones	C-UR UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
--------------	--
