Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9345.704 Adaptador de aparellaje CB

Estado: 18/11/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



SV 9345.704 - Adaptador de aparellaje CB 4 polos

Características

	01/ 00 45 70 4
Referencia	SV 9345.704
Material	Poliamida
	Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Casquillos de cobre
	Tornillos de conexión
	Placas de contacto
Intensidad máx.	500 A
Tensión de servicio	690 V, 4~
Salida de cables	abajo
Para sistemas de barras con	60 mm
distancia entre centros	
Observación	Salida de cables: salida del interruptor o con cable de salida desde
	el interruptor
	Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en
	aplicaciones UL
N° de polos	4 polos
Dimensiones	Anchura: 185 mm
	Altura: 300 mm
Adecuado para barras colectoras	Altura: 5, 10 mm
Adecuado para el fabricante (tipo)	ABB (Tmax T5)
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	3.98
Peso bruto	4.027
Contenido de cobre (kg / pza.)	2.765
Código arancelario	85369095

© Rittal 2025

Características

EAN	4028177684515
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3