

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9345.714

## Adaptador de aparellaje CB

Estado: 5/02/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9345.714 - Adaptador de aparellaje CB 4 polos

## Características

Referencia	SV 9345.714
Material	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Casquillos de cobre Tornillos de conexión
Intensidad máx.	500 A
Tensión de servicio	690 V, 4~
Salida de cables	abajo
Para sistemas de barras con distancia entre centros	60 mm
Observación	Salida de cables: salida del interruptor o con cable de salida desde el interruptor Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
Nº de polos	4 polos
Dimensiones	Anchura: 185 mm Altura: 300 mm
Adecuado para barras colectoras	Altura: 5, 10 mm
Adecuado para el fabricante (tipo)	Schneider Electric
Adecuado para el fabricante (tipo)	Schneider Electric (NS(X)400, NS(X)630)
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	3.4
Peso bruto	3.524
Contenido de cobre (kg / pza.)	2.135
Código arancelario	85369095

## Características

---

EAN 4028177684522

ETIM 9 EC001531

ECLASS 8.0 27370304

## Aprobaciones

---

Explicaciones Declaración de conformidad  
Declaración de conformidad UK