

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.734

Adaptador de aparellaje CB

Estado: 12/01/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.734 - Adaptador de aparellaje CB 4 polos

Características

Referencia	SV 9345.734
Material	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Casquillos de cobre Tornillos de conexión
Intensidad máx.	500 A
Tensión de servicio	690 V, 4~
Salida de cables	abajo
Para sistemas de barras con distancia entre centros	60 mm
Observación	Salida de cables: salida del interruptor o con cable de salida desde el interruptor Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
Nº de polos	4 polos
Dimensiones	Anchura: 185 mm Altura: 300 mm
Adecuado para barras colectoras	Altura: 5, 10 mm
Adecuado para el fabricante (tipo)	Siemens
Adecuado para el fabricante (tipo)	Siemens (VL400)
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	3.36
Peso bruto	3.489
Contenido de cobre (kg / pza.)	2.103
Código arancelario	85369095

Características

EAN	4028177684546
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Aprobaciones

Explicaciones Declaración de conformidad