

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**RX 9361.315**

**Adaptador de conexión RLineX**

Estado: 30/05/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9361.315 - Adaptador de conexión RLineX

Adaptador de conexión RLineX para sistemas de embarrados de 60 mm. Adecuado para conexión doble (cables cilíndricos y de sector). Separación de fases seleccionable libremente. 1 polo para L1/L2/L3/N.



## Características

Referencia	RX 9361.315
Ventajas	Fijación al sistema de embarrados y conexión del cable con un único tornillo
Material	Poliamida (PA 6) Protección frente al fuego según UL 94
Color	RAL 9005
Intensidad (máx.)	864 A
Intensidad máx.	1060 A
Corriente nominal del conductor cilíndrico	1060 A
Corriente nominal para conductores cilíndricos (UL)	980 A
Valores eléctricos UL (SCCR)	27,5 kA - 600 V, RMS, sin protección 100 kA - 600 V, disyuntor máx. 600 A, DIVQ/7 100 kA - 600 V, fusible clase L máx. 2000 A, JDDZ/7
Salida de cables	arriba/abajo

# Características

Para sistemas de barras con distancia entre centros	60 mm
N° de polos	1 polos
Adecuado para sistema de barras colectoras	RiLineX RiLine60
Dimensiones	Anchura: 54,1 mm Altura: 119,4 mm Profundidad: 163,4 mm
Conexión de conductores redondos	95 - 300 mm <sup>2</sup>
Adecuado para barras colectoras	15 x 10 20 x 10 30 x 10
Tensión nominal	1000 V AC 1500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Categoría de sobretensión	4
Grado de suciedad	3
Normas	IEC/EN 61439-1 UL 508
Tensión asignada soportada al impulso U <sub>imp</sub>	12 kV
Tensión asignada de aislamiento U <sub>i</sub>	1000 V
Potencia de pérdida máx.	105 W
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 2X
Humedad máx. del aire de servicio	90 %
Campo de temperatura de servicio	-5 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje	-25 °C...75 °C

# Características

Humedad del aire (sin condensación)	10...90 %
Nº conexiones	2
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0,8 kg
Peso bruto	0,892 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,47
Código arancelario	85369010
ETIM 9	EC001531
Descripción producto	RX Adaptador de conexión, 1 polo, An.xAl. 54x120 mm, conexión de conductores máx. 300 mm <sup>2</sup>

# Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad PCF-declaration