



# SV 9342.210 - Adaptador de conexión

Para sistemas de barras con 60 mm de distancia entre centros.

## Características

Referencia	SV 9342.210
Material	Cubierta: ABS Chasis: poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 7035
Intensidad máx.	63 A
Tensión de servicio	690 V, 3~
Valores eléctricos UL (SCCR)	65 kA - 600 V, fusible clase J máx. 60 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, control motor manual máx. 65 A, NLRV/7
Salida de cables	abajo
Para sistemas de barras con distancia entre centros	60 mm
Observación	Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL Aprobación UL con validez sólo en combinación con aplicación c.a. La tensión asignada de servicio en aplicaciones c.c. no depende de la disposición de las barras en el soporte de barras 9340.050/9341.050/9342.050
N° de polos	3 polos
Dimensiones	Anchura: 20 mm Altura: 215 mm
Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos con casquillos terminales	2,5 - 10 mm <sup>2</sup>
Conexión de conductores cilíndricos, unifilares	2,5 - 10 mm <sup>2</sup>

# Características

Conexión de conductores cilíndricos, multifilares	2,5 - 10 mm <sup>2</sup>
Adecuado para barras colectoras	Altura: 5, 10 mm
Tensión asignada de servicio (L1 + L2)	1000 V (c.c.)
Tensión asignada de servicio (L1 + L3)	1500 V (DC)
Aprobaciones	UL
Para grosor de barra	10 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0,205 kg
Peso bruto	0,206 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	0,019
Código arancelario	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Descripción producto	SV ADAPTADOR CONEX. 63A, 3-POL.,SALIDA INF.,MAX.16 QM

# Aprobaciones

Aprobaciones	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK