Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 9342.300

# Adaptador de conexión

Estado: 12/11/2026 (Fuente: www.rittal.com/es-es)

# SV 9342.300 - Adaptador de conexión

Para sistemas de barras con 60 mm de distancia entre centros.

## Características

| | |
|---|---|
| Referencia | SV 9342.300 |
| Material | Cubierta: ABS<br>Chasis: poliamida<br>Protección frente a fuego según UL 94-V0 |
| Color | RAL 7035 |
| Intensidad máx. | 800 A |
| Tensión de servicio | 690 V, 3~ |
| Observación | Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL<br>Aprobación UL con validez sólo en combinación con aplicación c.a.<br>La tensión asignada de servicio en aplicaciones c.c. no depende de la disposición de las barras en el soporte de barras 9340.050/9341.050/9342.050 |
| Valores eléctricos UL (SCCR) | 50 kA - 600 V, fusible clase K5 máx. 600 A, JDDZ/7<br>65 kA - 480 V, Circuit Breaker máx. 600 A, DIVQ/7<br>65 kA - 600 V, fusible clase L máx. 800 A, JDDZ/7 |
| Salida de cables | abajo |
| Para sistemas de barras con distancia entre centros | 60 mm |
| N° de polos | 3 polos |
| Dimensiones | Anchura: 129 mm<br>Altura: 246 mm |
| Conexión de conductores redondos | 95 - 300 mm² |
| Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos con casquillos terminales | 95 - 185 mm² |

# Características

| | |
|---|---|
| Adecuado para barras colectoras | Altura: 5, 10 mm |
| Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.) | 33 x 20 mm |
| Tensión asignada de servicio (L1 + L2) | 1000 V (c.c.) |
| Tensión asignada de servicio (L1 + L3) | 1500 V (DC) |
| Aprobaciones | UL |
| Para grosor de barra | 10 mm |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 1,365 kg |
| Peso bruto | 1,58 kg |
| Contenido de cobre (kg / pza.) | 0,358 |
| Código arancelario | 85369010 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Descripción producto | SV ADAPTADOR CONEX. 800A, 690V 3-POL.,SALIDA INF.,MAX.300 Q |

# Aprobaciones

| | |
|---|---|
| Aprobaciones | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK |