Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 9393.571

# Transformador de corriente

Estado: 2/11/2026 (Fuente: www.rittal.com/es-es)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9393.571 - Transformador de corriente

## Características

| | |
|---|---|
| Referencia | SV 9393.571 |
| Ejecución | Tensión de salida 333 mV |
| Material | Poliamida<br>Protección frente al fuego según UL 94 |
| Color | RAL 9005 |
| Unidad de envase | 2 pies a presión<br>4 cubiertas aislantes<br>2 bornes guía primaria<br>4 espárragos roscados |
| Adecuado para barras colectoras | 2 x 100 x 10<br>80 x 60<br>50 x 80 |
| Primary current | 2000 A |
| Normas | DIN EN 61869-1/2<br>EN 42600<br>VDE 0100<br>DIN EN 50274/VDE 0660-514<br>Norma DGUV 3 |
| Dimensiones | Anchura: 129 mm<br>Altura: 156 mm<br>Profundidad: 30 mm |
| Campo de temperatura de servicio | -5 °C...55 °C |
| Campo de temperatura de almacenaje | -25 °C...75 °C |
| Humedad del aire (sin condensación) | 10...90 % |
| Frecuencia fundamental | 50...60 Hz |
| Accuracy Class | 0,5 |

# Características

| | |
|---|---|
| Insuslation material (class) | F |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 0,545 kg |
| Peso bruto | 0,554 kg |
| Código arancelario | 85043129 |
| ETIM 9 | EC002048 |
| Descripción producto | SV Transformador de corriente 2000 A, 85 mm |

# Aprobaciones

| | |
|---|---|
| Explicaciones | Declaración de conformidad |