

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.330

Seccionador bajo carga para fusibles NH

Estado: 31/05/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9343.330 - Seccionador bajo carga para fusibles NH con control de fusibles electrónico

Características

Referencia	SV 9343.330
Ejecución	Para sistemas de embarrados de 60 mm
Material	Poliamida Protección frente al fuego según UL 94 Vías de contacto: cobre electrolítico, plateado
Color	Chasis: RAL 7035 Tapa: RAL 7035/7001
Espacio de embornado p. pletinas flexibles	Ancho del espacio de embornado: 50 mm Altura del espacio de embornado: 10 mm
Para sistemas de barras con distancia entre centros	60 mm
Salida de cables	arriba/abajo
Tipo de conexión (eléctrica)	Tornillo M10
Intensidad de servicio máx.	630 A
Tensión de servicio	400 V - 690 V, 3~
Para tamaño NH	3
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensiones	Anchura: 250 mm Altura: 298 mm
Conexión de conductores redondos	10 - 300 mm ²
Adecuado para barras colectoras	Altura: 5, 10 mm
N° de polos	3 polos
con control de fusibles electrónico	sí

Características

Sección conductor cilíndrico	10 - 300 mm ²
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	4,28 kg
Peso bruto	4,38 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	1,44
Código arancelario	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Descripción producto	SV SECCIONADOR NH 3 630A 500V

Aprobaciones

Aprobaciones	CQC-CCC
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK