

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9344.110

### Seccionador bajo carga para fusibles NH

Estado: 12/01/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](https://rittal.com/es-es))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9344.110 - Seccionador bajo carga para fusibles NH

## Características

Referencia	SV 9344.110
Material	Poliamida Protección frente al fuego según UL 94 Vías de contacto: cobre electrolítico, plateado
Color	Chasis: RAL 7035 Tapa: RAL 7035/7001
Espacio de embornado p. pletinas flexibles for mounting plate assembly	Ancho del espacio de embornado: 32 mm Altura del espacio de embornado: 10 mm
Salida de cables	arriba/abajo
Tipo de conexión (eléctrica)	Tornillo M10
Intensidad de servicio máx.	250 A
Tensión de servicio	690 V, 3~
Para tamaño NH	1
Observación	Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones RU. Aplicaciones según RU sólo en combinación con «Special Purpose Fuses».
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensiones	Anchura: 184 mm Altura: 298 mm
Conexión de conductores redondos	10 - 150 mm <sup>2</sup>
Nº de polos	3 polos
Round conductor cross-section	10 - 150 mm <sup>2</sup>
Unidad de embalaje	1 pza(s).

## Características

Peso neto	2.138
Peso bruto	2.14
Contenido de cobre (kg / pza.)	0.3
Código arancelario	85365080
EAN	4028177540606
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

## Aprobaciones

Aprobaciones	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK