Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# PK 9502.000

# Cajas de policarbonato PK

Estado: 5/11/2026 (Fuente: www.rittal.com/es-es)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# PK 9502.000 - Cajas de policarbonato PK sin pretaladros

Caja mural de policarbonato reforzado con fibra de vidrio. Grado de protección IP 66. Facilidad de mantenimiento a través de la tapa con cierre rápido. Seguridad gracias al material autoextinguible.







## Características

| | |
|---|---|
| Referencia | PK 9502.000 |
| Ejecución | Caja PK con tapa cerrada |
| Descripción producto | Aplicación en el rango de temperatura ambiente: -35 °C...+80 °C.<br>Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del equipo instalado. |
| Material | Caja: policarbonato reforzado con fibra de vidrio<br>Tapa gris: policarbonato reforzado con fibra de vidrio, junta continua de poliuretano inyectado<br>Tornillos de tapa: poliamida<br>Tapones ciegos: polietileno |
| Color | RAL 7035 |
| Unidad de envase | Caja con tapa<br>Tornillos de tapa<br>Tapones ciegos para tornillos de fijación mural |
| Dimensiones | Anchura: 94 mm<br>Altura: 65 mm<br>Profundidad: 57 mm |

# Características

| | |
|---|---|
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 66 |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| Código IK | IK08 |
| Campo de temperatura de servicio | -35 °C...80 °C |
| Material básico | Policarbonato |
| Unidad de embalaje | 8 pza(s). |
| Peso neto | 1,08 kg |
| Peso bruto | 1,1 kg |
| Código arancelario | 84879090 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Descripción producto | PK CAJA BORNES TAPA CIEGA 94x65x57-8p. Policarbonato, sin placa de montaje |

# Aprobaciones

| | |
|---|---|
| Aprobaciones | DNV<br>UL + C-UL (listed) |
| Explicaciones | Declaración de conformidad |