Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9345.714 Adaptador de aparellaje CB

Estado: 19/12/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



SV 9345.714 - Adaptador de aparellaje CB 4 polos

Características

Referencia	SV 9345.714
Material	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Casquillos de cobre Tornillos de conexión
Intensidad máx.	500 A
Tensión de servicio	690 V, 4~
Salida de cables	abajo
Para sistemas de barras con distancia entre centros	60 mm
Observación	Salida de cables: salida del interruptor o con cable de salida desde el interruptor Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
N° de polos	4 polos
Dimensiones	Anchura: 185 mm Altura: 300 mm
Adecuado para barras colectoras	Altura: 5, 10 mm
Adecuado para el fabricante (tipo)	Schneider Electric
Adecuado para el fabricante (tipo)	Schneider Electric (NS(X)400, NS(X)630)
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	3.4
Peso bruto	3.524
Contenido de cobre (kg / pza.)	2.135
Código arancelario	85369095

© Rittal 2025

Características

EAN	4028177684522
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3