


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9393.231

### Módulo de medición de corriente

Estado: 30/01/2026 (Fuente: [ittal.com/es-es](https://www.ittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9393.231 - Módulo de medición de corriente

Para ampliar el analizador de red modular REM 801 con hasta 92 canales de medición de corriente o para conectar componentes remotos de la instalación, etc.

## Características

Referencia	SV 9393.231
Ejecución	REM 800-CT-8-A para transformador de corriente secundario (1 A/5 A)
Descripción producto	Para ampliar el analizador de red modular REM 801 con hasta 92 canales de medición de corriente o para conectar componentes remotos de la instalación, etc. A través del bus interno o de los módulos de conexión bus pueden conectarse hasta 10 módulos de ampliación, por ej. módulos de medición de corriente con una longitud de bus de 100 m.
Observación referente a la referencia	Categoría de medición CAT II
Campo de temperatura de servicio	-10 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje	-25 °C...70 °C
Humedad del aire (sin condensación)	5...95 %
Grado de suciedad	2
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 20
Para montaje de los carriles soporte	sí
Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos con casquillos terminales	0,2 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos sin casquillo terminal	0,2 mm <sup>2</sup>

## Características

Conexión de conductores cilíndricos, unifilares	0,2 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Conexión de conductores cilíndricos, multifilares	0,2 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Intensidad máxima para sensores de corriente	5 A
Categoría de sobretensión	300 V
Tensión asignada soportada al impulso Uimp	2,5 kV
Absorción de potencia (aprox.)	0,2 VA (R <sub>i</sub> = 5 mΩ)
Campo de medición	0...6 A
Frecuencia fundamental	40...70 Hz
Armónicos	1...25
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.45
Peso bruto	0.503
Código arancelario	85389099
EAN	4028177985025

## Aprobaciones

[Explicaciones](#)      [Declaración de conformidad](#)