


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KEL 9404.600

## Armarios Ex

Estado: 2/07/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KEL 9404.600 - Armarios Ex Acero inoxidable, caja vacía con puerta abisagrada

Caja Ex con puerta abisagrada, acero inoxidable



## Características

|                  |  |
|------------------|--|
| Referencia       | KEL 9404.600   |
| Ejecución        | Armarios Ex  |
| Aplicación       | Zona 1 y 2 o bien 21 y 22 según 2014/34/UE<br>Campo de temperatura ambiental: -30 °C...+80 °C<br>Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del aparellaje instalado<br>Protección contra atmósferas explosivas según EN 60 079:<br>Protección del equipo por seguridad aumentada (Ex e), protección del equipo por envolventes (Ex tb) |
| Material         | Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)<br>Puerta: acero inox. 1.4301 (AISI 304), junta continua de silicona inyectada<br>Placa de montaje: chapa de acero  |
| Superficie       | Caja: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 µm<br>Placa de montaje: galvanizada   |
| Unidad de envase | Caja<br>Puerta<br>Placa de montaje   |

# Características

|   |   |
|---|---|
| Dimensiones                                 | Anchura: 380 mm<br>Altura: 600 mm<br>Profundidad: 210 mm                                |
| Dimensiones placa de montaje<br>(An. x Al.) | 334 mm x 570 mm   |
| Certificate IEC EX PTB 09.0035U             | sí  |
| Certificate PTB 02 ATEX 1082U               | sí  |
| Material básico                             | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)  |
| Cierre                                      | Ejecución cierre: Aldabilla<br>Nº de cierres: 2<br>Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm |
| Grado de protección IP según IEC<br>60 529  | IP 66   |
| Protection category NEMA                    | NEMA 4X   |
| Tipo de comunicación según UL<br>50E        | Type 1<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12  |
| Unidad de embalaje                          | 1 pza(s).   |
| Peso neto                                   | 14,38 kg  |
| Peso bruto                                  | 15,325 kg   |
| Código arancelario                          | 94032080  |
| ETIM 9                                      | EC002503  |
| ECLASS 8.0                                  | 27180502  |
| Descripción producto                        | KEL ARMARIO EX INOX. 1.4301, 380x600x210 AISI 304, con puerta abisagrada                |

# Aprobaciones

# Aprobaciones

---

Aprobaciones

ATEX  
ATEX QA  
CQC-CCC  
IECEX  
IECEX QAR  
UL + C-UL (listed)

---

Explicaciones

Attestation of Conformity