


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.330

Adaptador de aparellaje

Estado: 12/01/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.330 - Adaptador de aparellaje 3 polos

Para el montaje de aparatos de distribución y protección.

Características

Referencia	SV 9635.330
Ejecución	Confort
Funcionamiento	Para la fijación mecánica y el contacto directo de aparellaje eléctrico sobre la placa
Material	Poliamida Protección frente al fuego según UL 94
Color	RAL 7035
Observación	Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
Intensidad máx.	16 A
Tensión de servicio	600 V (c.c.), 3~ 690 V (c.a.), 3~
Nº de polos	3 polos
Valores eléctricos UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V c.a.
Cables de conexión (AWG)	AWG 14
Long. cable de conexión	160 mm
Carriles soporte nº/al.	1 / 10 mm
Tipo carril soporte	ajustable
Dimensiones	Anchura: 45 mm Altura: 160 mm Profundidad: 34,5 mm
Unidad de embalaje	4 pza(s).
Peso neto	0.44
Peso bruto	0.494

Características

Contenido de cobre (kg / pza.)	0.026
Código arancelario	85369095
EAN	4028177817357
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK