Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.952

Transformador de corriente

Estado: 10/11/2026 (Fuente: www.rittal.com/es-es)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9677.952 - Transformador de corriente

Para la medición inductiva del flujo de corriente.

Características

Referencia	SV 9677.952
Descripción producto	Construcción compacta sin modificación de la profundidad de montaje gracias a la integración mecánica en los componentes de montaje en superficie (185 mm de distancia entre centros), permitiendo así un montaje en poco espacio.
Material	Poliamida
Para tamaño	3
Adecuados para referencia	9677.360 9677.365 9677.380 9677.930
Potencia asignada	1,5 VA
Tipo de conexión (eléctrica)	Borne
Insuslation material (class)	H
Primary current	500 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Conexión de conductores redondos	2,5 - 4 mm²
Frecuencia asignada	50 - 60 Hz
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0,136 kg

Características

Peso bruto	0,146 kg
Código arancelario	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
Descripción producto	SV Transformador de corriente 500 A/5 A para regleta bajo carga para fusibles NH t. 3 / Adaptador para RiLine Compact (SV 9677.XXX)