Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 9682.160

# Puerta parcial

Estado: 5/11/2026 (Fuente: www.rittal.com/es-es)

# SV 9682.160 - Puerta parcial para VX

Bisagras a elección a derecha o izquierda.

## Características

| | |
|---|---|
| Referencia | SV 9682.160 |
| Descripción producto | Adecuado para armarios VX en caso de sustitución de la puerta o el dorsal. Las puertas parciales pueden combinarse entre si. En la parte superior e inferior respectivamente se precisará una placa de cierre. La puerta puede opcionalmente tener bisagras a derecha o izquierda. En puertas sin ventana (atura 600 – 1000 mm) puede instalarse el marco para monitor 2305.000. Bombín de doble paletón de serie intercambiable por bombines de cierre, ejecución A. |
| Material | Chapa de acero, 2 mm |
| Superficie | Pintura estructurada |
| Color | RAL 7035 |
| Unidad de envase | Puerta parcial<br>Perfil de separación<br>Bisagras<br>Piezas de cierre<br>Incl. material de fijación |
| Observación | Ángulo de abertura de las puertas parciales máx. 130° |
| Cierre | Nº de cierres: 3 |
| Dimensiones | Anchura: 600 mm<br>Altura: 1.000 mm |
| Adecuado para | Anchura: = 600 mm |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 54 |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 13,14 kg |
| Peso bruto | 14,14 kg |

© Rittal 2026

# Características

| | |
|---|---|
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 53,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Información sobre la clase PCF | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado |
| Código arancelario | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Descripción producto | SV Puerta parcial para VX 600x1000 mm |

# Aprobaciones

| | |
|---|---|
| Aprobaciones | UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTTA |