


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9690.040

Armario de almacenamiento de energía

Estado: 7/12/2025 (Fuente: [ittel.com/es-es](https://www.ittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9690.040 - Armario de almacenamiento de energía VX ESS

Bastidor con chapa de techo, puerta perforada y dorsal. Con equipamiento interior flexible. Ideal para una ampliación eficiente y modular con guías deslizantes del sistema de almacenamiento de energía.

Características

Referencia	SV 9690.040
Ejecución	Con equipamiento interior flexible
Material	Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm Chapa de techo: chapa de acero, 1.5 mm Puerta: chapa de acero, 1,5 mm Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie	Armazón de armario: imprimación por inmersión Puerta, techo y dorsal: texturizado, pintura estructurada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Armazón del armario Puerta y dorsal, perforado Chapa de techo Cierre: doble paletón 3 mm
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 20
Dimensiones	Anchura: 600 mm Altura: 2.000 mm Profundidad: 600 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	66
Peso bruto	66.2
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	208,2 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado

Características

EAN 4028177044272

ETIM 9 EC000261

Aprobaciones

Explicaciones Declaración de conformidad