

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9791.025

Armario mural para exteriores

Estado: 4/06/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9791.025 - Armario mural para exteriores

Armarios para exteriores para fijación mural o a poste. Concepto de caja dentro de la caja, armarios para exteriores con escotadura abajo y rejillas en dorsal y laterales para la aireación.



Características

Referencia	CS 9791.025
Descripción producto	Armarios para exteriores para fijación mural o a poste. Concepto de caja dentro de la caja, armarios para exteriores con escotadura abajo y rejillas en dorsal y laterales para la aireación.
Material	Armario y placa de montaje: aluminio AlMg3 Puerta armario interior: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Superficie	Caja: texturizada, poliéster puro resistente a UV
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Armarios para exteriores de doble pared completamente premontados Caja interior con placa de montaje, placa entrada de cables y cierre de seguridad Ángulo de montaje para termostato de la temperatura interior del armario o higrostató Armario exterior con cubierta de diseño y cierre de seguridad 3524 E 2 guías de perfil en C en el dorsal
Dimensiones	Anchura: 420 mm Altura: 560 mm Profundidad: 210 mm

Características

Dimensiones interiores	Anchura interior: 330 mm Altura interior: 420 mm Prof. interior: 145 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)	320 mm x 410 mm
Armario interior	Anchura: 350 mm Altura: 440 mm Profundidad: 170 mm
Cierre	Ejecución cierre: Aldabilla Nº de cierres: 1
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 55
Observación	Plazo de entrega bajo demanda
Material básico	Aluminio
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	9,584 kg
Peso bruto	10,088 kg
Código arancelario	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Descripción producto	CS ARMARIO MURAL EXTERIOR 420x560x210 ALU

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK
---------------	-------------------------------------------------------------