

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1542.510 KL-liitäntäkotelot

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1542.510 - KL-liitäntäkotelot Laipalla

Ruuvikiinnitteisellä kannella varustettu maalattu teräslevykotelo, laippalevyillä. Kotelointiluokka IP 55.



ominaisuudet

Tilausno	KL 1542.510
Materiaali	Kotelo: teräslevy Kansi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste
Pintakäsittely	Kotelo ja kansi: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kotelo ja kansi Pikalukko sis. Muovitulpat Laippalevyt (teräslevyä) sekä tiivisteet ja kiinnitystarvikkeet
Protection category NEMA	NEMA 12
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 55
IK-koodi	IK08
Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 200 mm Syvyys: 120 mm
Kannen materiaalivahvuus	1,25 mm
Kotelon materiaalivahvuus	1,25 mm
Laipat	: 3 + 3 Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2

ominaisuudet

Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	6,726 kg
Bruttopaino	7,08 kg
Tullitariffinimike	73269098
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	Riviliitinkotelo laipallinen 800x200x120

Hyväksynät

Hyväksynät	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK