

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1585.000 KX-väyläkotelot

Osavaltio: 5.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1585.000 - KX-väyläkotelot Ruostumaton teräs

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu KX-väyläkotelo mahdollistaa hyvän sisäänpääsyn sarjatuotantona tehtyjen 180°-saranoiden avulla ja tarjoaa korkean kotelointiluokan IP66.



ominaisuudet

Tilausno	KX 1585.000
Tuotekuvaus	Ruostumattomasta teräksestä valmistettu KX-väyläkotelo mahdollistaa joustavan sisävarustelun sekä hyvän sisäänpääsyn sarjatuotantona tehtyjen 180°-saranoiden avulla.
Materiaali	Kotelo: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) Kansi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), yhtenäinen PU-vaahdotiiviste Saranat: painevalettua sinkkiä
Pintakäsittely	Kotelo ja kansi: Harjattu, karkeus 180 180°-saranat: kromattu
Toimitus	Kotelo ja kansi 180° saranat Pikalukko sis. Muovitulpat
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66

ominaisuudet

Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Tyyppi 12
Mitat	Leveys: 400 mm Korkeus: 200 mm Syvyys: 120 mm
Kannen materiaalivahvuus	1,25 mm
Kotelon materiaalivahvuus	1,25 mm
Pohjamateriaali	Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	3,2 kg
Bruttopaino	3,46 kg
Tullitariffinimike	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	KX-väyläkotelo, LxKxS: 400x200x120 mm, ruostumatonta terästä, 1.4301, saranoitu kansi, pikalukolla

Hyväksynät

Hyväksynät	Bureau Veritas C-UL DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Selitykset	Vaativuuden mukaisuusvakuutus