

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1533.000

KX-liitinkotelot, teräslevyä, laipalla

Osavaltio: 17.6.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1533.000 - KX-liitinkotelot, teräslevy, laipalla

Laipalliset KX-liitäntäkotelot mahdollistavat joustavan sisävarustelun sekä yksinkertaisen kaapeliläpiviennin yhdistettynä optimaaliseen tilankäyttöön.



ominaisuudet

Tilausnro	KX 1533.000
Materiaali	Kotelo: teräslevy Kansi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste
Pintakäsittely	Kotelo ja kansi: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kotelo ja kansi Pienet salpalukot Laippalevyt (teräslevyä) sekä tiivisteet ja kiinnitystarvikkeet
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 55
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Tyyppi 12
IK-koodi	IK08
Mitat	Leveys: 500 mm Korkeus: 200 mm Syvyys: 120 mm

ominaisuudet

Kannen materiaalivahvuus	1,25 mm
Kotelon materiaalivahvuus	1,25 mm
Laipat	: 2 + 2
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	4.646
Bruttopaino	4.891
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	19,6 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	84879090
EAN	4028177816398
E-Number Sweden	E3465205
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Hyväksynät

Hyväksynät	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit	Kotelointiluokka
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK PCF-declaration