

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1538.000

KX-liitinkotelot, teräslevyä, laipalla

Osavaltio: 6.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1538.000 - KX-liitinkotelot, teräslevy, laipalla

Laipalliset KX-liitäntäkotelot mahdollistavat joustavan sisävarustelun sekä yksinkertaisen kaapeliläpiviennin yhdistettynä optimaaliseen tilankäyttöön.



ominaisuudet

Tilausnro	KX 1538.000
Materiaali	Kotelo: teräslevy Kansi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste
Pintakäsittely	Kotelo ja kansi: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kotelo ja kansi Pienet salpalukot Laippalevyt (teräslevy) sekä tiivisteet ja kiinnitystarvikkeet
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 55
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Tyyppi 12
IK-koodi	IK08
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 300 mm Syvyys: 120 mm

ominaisuudet

Kannen materiaalivahvuus	1,25 mm
Kotelon materiaalivahvuus	1,25 mm
Laipat	: 1 + 1 : 2 + 2
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	7,3 kg
Bruttopaino	7,34 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	28,9 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	KX Terminal box, WHD: 600x300x120 mm, sheet steel, without mounting plate, with cover, with gland plate

Hyväksynät

Hyväksynät	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit	Kotelointiluokka
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK PCF-declaration