

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3303.518**

**Seinäasennettava TopTherm Blue e  
-jäähdytin, UL Type 3R/4**

Osavaltio: 25.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3303.518 - Seinäasennettava TopTherm Blue e - jäähdytin, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Energiatehokkaat Blue e -seinäasennettavat jäähdyttimet teholuokissa 500 – 2 500 W, vakiona integroitu e-Comfort-säädin ja sähköinen kondenssiveden haihdutus (alk. 1000 W), kotelointiluokka UL Type 3R/4, 12.



## ominaisuudet

Tilausnro	SK 3303.518
Rakenne	seinäasennus
Tuotekuvaus	Energiatehokkaat Blue e -seinäasennettavat jäähdyttimet, vakiona integroitu e-Comfort-säädin ja sähköinen kondenssiveden haihdutus. Kotelointiluokka UL Type 3R/4, 12.
Hyödyt	Soveltuu ulosasettavaksi Blue e -teknologia Verkotettavissa IoT-rajapinnan kanssa Blue e IoT -sovittimen kautta jäähdytyslaitteille, alkaen jäähdytystehosta 500 W ja joissa on e-Comfort- säädin
Materiaali	teräslevy
Väri	RAL 7035
Toimitus	Lauhdutin hydrofobisella RiNano-pinnoitteella Johdotettu liitännävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin) Porausmalli Kiinnitystarvikkeet

# ominaisuudet

Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan	Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 0,5 kW Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 0,28 kW
Nimelliskäyttöjännite	115 V, 1~, 60 Hz
Nimellisvirta maks.	60 Hz:ssä: 5,7 A
Käynnistysvirta (maks.)	60 Hz:ssä: 11,5 A
Ilmamäärä (vapaa puhallus)	Ulkokierto: 345 m <sup>3</sup> /h Sisäkierto: 280 m <sup>3</sup> /h
Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,3 Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,35
Rakenne	seinäasennus
Mitat	Leveys: 285 mm Korkeus: 620 mm Syvyys: 298 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	Ulkokierto IP 34 Sisäkierto IP 56
Protection category NEMA	UL Type 3R UL Type 4 UL Type 12
Kylmäaine/jäähdytysaine	Kylmäaine: R-513A Määrä: 0,19 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO <sub>2</sub> -ekvivalentti (CO <sub>2</sub> e): 0,12 t
Lämpötilan säätö	e-Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue	-20 °C...50 °C
Operating temperature max @60 Hz	50 °C
Käyttölämpötila	Kompressorijäähdytystila alkaen ympäristön lämpötilasta +10 °C. Lämpötila-alueella -20 °C:sta +10 °C:een vain sisäinen tuuletin on aktiivisena.
Varastointilämpötila-alue	-40 °C...70 °C
Säätöalue	20 °C...50 °C

# ominaisuudet

Nimellisteho Pel	Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 0,37 kW Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 0,45 kW
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)	28 bar
Sulake	Sulakeautomaatti/lankasulake: 10 A
Ohje tilausnumerosta	ilman integroitua kondenssiveden haihdutusta
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	30,5 kg
Bruttopaino	36,5 kg
Tullitariffinimike	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Tuotekuvaus	SK cooling unit Blue e, wall-mounted, UL Type 3R/4,, 0.55 kW, 115 V, 1~, 60 Hz,, Sheet steel,, WHD: 285 x 620 x 298 mm,

# Hyväksynät

Hyväksynät	C-UL UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Declaration of conformity - F-gas regulation Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK