

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1585.010 BG-väyläkotelot

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1585.010 - BG-väyläkotelot Ruostumaton teräs

Väyläkotelo ruostumatonta terästä 1.4301, (AISI 304), sis. 180°-saranan. Kotelointiluokka IP 66.

ominaisuudet

| | |
|---|--|
| Tilausno | BG 1585.010 |
| Materiaali | Kotelo: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) Kansi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), yhtenäinen PU- vaahtotiiviste 180°-saranat: Painevalettu sinkki |
| Pintakäsittely | Kotelo ja kansi: Harjattu, karkeus 240 180°-saranat: kromattu |
| Toimitus | Kotelo ja kansi 180° saranat (2 kpl) Kannatinkisko TH 35/7.5 Pikalukko sis. Muovitulpat |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan | IP 66 |
| Mitat | Leveys: 400 mm Korkeus: 300 mm Syvyys: 80 mm |
| Kotelon materiaalivahvuus | 1,5 mm |
| Oven materiaalivahvuus | 1,25 mm |
| Oven saranoinnin sijainti | oikea/vasen |
| Kannatinkiskojen määrä | 1 |
| Lukko | Lukituksen rakenne: Pikalukko sis. Muovitulpat Lukkojen määrä: 2 |
| Pohjamateriaali | Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 3,55 kg |

ominaisuudet

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Bruttopaino | 4,16 kg |
| Tullitariffinimike | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Tuotekuvaus | Väyläkotelo 400x300x80 RST |

Hyväksynät

| | |
|------------|---|
| Hyväksynät | UL + C-UL (listed) |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |
