

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3366.610

Seinäasennettava TopTherm Blue e -jäähdytin

Osavaltio: 18.3.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3366.610 - Seinäasennettava TopTherm Blue e - jäähdytin 0,3 - 4 kW

Energiatehokkaat seinäasennettavat Blue e -jäähdytyslaitteet teholuokissa 300–4 000 W ja 1 000 W alkaen integroidulla, sähköisellä kondensaattihaihduttimella. Saatavissa erikoismalleissa "vaakasuuntainen" ja "litteä".

ominaisuudet

Tilausnro	SK 3366.610
Rakenne	seinäasennus
Tuotekuvaus	Energiatehokkaat seinäasennettavat Blue e -jäähdytyslaitteet teholuokissa 300–4000 W ja 1000 W alkaen integroidulla, sähköisellä kondenssivedenhaihdutuksella.
Hyödyt	Verkotettavissa IoT-rajapinnan kanssa Blue e IoT -sovittimen kautta jäähdytyslaitteille, alkaen jäähdytystehosta 500 W ja joissa on e-Comfort- säädin
Materiaali	Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Väri	RAL 9007
Toimitus	Lauhdutin hydrofobisella RiNano-pinnoitteella Johdotettu liitäntävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin) Porausmalli Kiinnitystarvikkeet Integroitu sähköinen kondenssiveden haihdutus Kiinnitystarvikkeet asennukseen
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan	Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 1,6 kW Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 1,6 kW Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 1,05 kW Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 1,1 kW
Nimelliskäyttöjännite	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Ohje tilausnumerosta	Asennettaessa seinään, jäähdyttimen kanssa voidaan käyttää peitekehystä 3377.000 ja kiinnitysmateriaaleja. Tämän avulla jäähdyttimen etuosasta saadaan suljettu.

ominaisuudet

Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 13,6 A 60 Hz:ssä: 13,8 A
Käynnistysvirta (maks.)	50 Hz:ssä: 43 A 60 Hz:ssä: 47 A
Ilmamäärä (vapaa puhallus)	Ulkokierto: 910 m³/h Sisäkierto: 860 m³/h
Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,9 Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,3
Rakenne	seinäasennus
Erityisrakenne	Latta
Mitat	Leveys: 435 mm Korkeus: 1.590 mm Syvyys: 205 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	Ulkokierto IP 34 Sisäkierto IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Kylmäaine/jäähdytysaine	Kylmäaine: R-513A Määrä: 0,7 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2-ekvivalentti (CO2e): 1 t
Lämpötilan säätö	e-Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue	10 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue	-40 °C...70 °C
Säätöalue	20 °C...55 °C
Nimellisteho Pel	Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 0,84 kW Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 0,97 kW Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 1,12 kW Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 1,23 kW
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)	28 bar
Ohje tilausnumerosta	Toimitusajalla
Sulake	Muuntajasuojakytkin: 14...20 A

ominaisuudet

Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	47,4 kg
Bruttopaino	49,895 kg
Tullitariffinimike	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Hyväksynnät

Hyväksynnät	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Sertifikaatit	EAC
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK