

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3335.930

VX25 TopTherm -nestejäähdytin

Osavaltio: 3.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3335.930 - VX25 TopTherm -nestejäähdytin 8 - 20 kW

VX25 TopTherm -nestejäähdyttimet ovat monipuolisia ja kompakteja rakenteeltaan. Nestejäähdyttimet ja kaappi sopivat täydellisesti yhteen – sarjatuotantotuote tarjoaa pienen tilantarpeen, paranneltua tehokkuutta ja nopean saatavuuden.



ominaisuudet

Tilausnro	SK 3335.930
Tuotekuvaus	VX25 TopTherm -nestejäähdyttimet ovat monipuolisia ja kompakteja rakenteeltaan. Nestejäähdyttimet ja kaappi sopivat täydellisesti yhteen – sarjatuotantotuote tarjoaa pienen tilantarpeen, paranneltua tehokkuutta ja nopean saatavuuden.
Hyödyt	Yksi kotelokoko neljälle teholuokalle Jopa 35 % pienempi hiilijalanjälki Pienempi kylmäainemäärä mikrokanavateknologian ansiosta Etävalvonta (valvonta) integroitu valmiiksi peruslaitteeseen Lisää turvallisuutta integroiduilla turvatoiminnoilla Minimipohjapinta-ala Huoltoystävällinen
Materiaali	teräslevy
Väri	RAL 7035
Toimitus	Täysin liitännävalmis yksikkö, sisältää sivuseinät ja oven.
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 44 (sähkölaitteet)
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan TW18 / TU35	Jäähdytysteho TW18 TU35/50 Hz: 7,8 kW Jäähdytysteho TW18 TU35/60 Hz: 8,4 kW
Ilmamäärä (vapaa puhallus)	50 Hz:ssä: 6.000 m ³ /h 60 Hz:ssä: 7.200 m ³ /h

ominaisuudet

Nimelliskäyttöjännite	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Mitat	Leveys: 808 mm Korkeus: 2.238 mm Syvyys: 608 mm
Ohje	Säännöllistä vuototestiä ei vaadita laissa.
Melutaso	74,8 dB(A)
Lämpötilan säätö	e-säädin (tehdasasetus +18 °C)
Käyttölämpötila-alue	10 °C...43 °C
Jäähdytysaineen käyttölämpötila-alue	10 °C...25 °C
Lämpötilahystereesit	± 1 K
Kylmäaine/jäähdytysaine	Kylmäaine: R-513A Määrä: 1,6 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO ₂ -ekvivalentti (CO ₂ e): 1,01 t
Pumpun paine	50 Hz:ssä: 2,7 bar 60 Hz:ssä: 4 bar
Kylmäainepumpun tehontarve 50/60 Hz	0,67 / 1,06
Tilavuusvirta (jäähdytysaine)	50 Hz:ssä: 23 l/min 60 Hz:ssä: 25 l/min
Nimellisteho Pel	50 Hz:ssä: 4,72 kW 60 Hz:ssä: 6,2 kW
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 9,2 A 60 Hz:ssä: 9,5 A
Energiatehokkuuskerroin: (EER) 50 Hz TW18 / TU35 DIN EN 14511	2,3
Vesiliitännät	R 1" IG
Jäähdytyspiirien määrä	1
Säiliö	Materiaali: muovia (PP) Tilavuudet: 75 l

ominaisuudet

Toimintapaino	345 kg
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	245 kg
Bruttopaino	253 kg
Tullitariffinimike	84186900
ETIM 9	EC002516
ETIM 8	EC002516
ECLASS 8.0	27180713
Tuotekuvaus	SK TopTherm-nestejäähdytin, VX25-kotelossa, 7,8/8,4 kW, 400–460 V, 3~, 50/60 Hz, LxKxS: 808 x 2238 x 608 mm

Hyväksynät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Declaration of conformity - F-gas regulation
------------	--